



510110



## Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A

### Caratteristiche tecniche

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

#### Potenza

Potenza lampada ad incandescenza	2 - 2 W
----------------------------------	---------

#### Materiali

Materiale	Metallo Plastica
-----------	---------------------

#### Trattamento

Trattamento	Non trattato
-------------	--------------

#### Serie

Altezza	70,80 mm
Larghezza	70,80 mm
Profondità	30,10 mm

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

#### Testo

Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo
Stampa	Senza stampa

#### Adatto per

BERKER K.x / BERKER Q.x / BERKER R.x / BERKER S.x/B.x
---

#### Sostenibilità

Senza alogenri	Si
Conformità ROHS	Si