



510110



**Drukknop/lichtsignaalelement E10, maakcontact en 2 meldcontacten**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Vermogen**

Vermogen gloeilamp 2 - 2 W

**Materiaal**

Materiaal Metaal  
Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte 70,80 mm

Breedte 70,80 mm

Diepte 30,10 mm

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

**Teksten**

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

Opdruk Zonder opdruk

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij Ja

RoHS conform Ja