



510110



Taster i svjetlosni signal E10

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 250 V

Snaga

Žarulja sa žarnom niti 2 - 2 W

Materijali

Materijal Metal
Plastika

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 70,80 mm

Širina 70,80 mm

Dubina 30,10 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Tekst

Rasvjeta Za nadzorni i krug rasvjete

Otisak Bez otiska/natpisa

Pogodno za

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Održivost

Bez halogena Da

Usklađeno sa RoHS Da