




510110

Taster i svjetlosni signal E10

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 250 V

Snaga

Žarulja sa žarnom niti 2 - 2 W

Materijali

Materijal Metal
Plastika
Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 70,80 mm
Širina 70,80 mm
Dubina 30,10 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Tekst

Rasvjeta Za nadzorni i krug rasvjete
Otisak Bez otiska/natpisa

Pogodno za

Berker K.x / Berker Q.x / Berker R.x / Berker S.x/B.x

Održivost

Bez halogena Da
Usklađeno sa RoHS Da