



MZ201

Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek CA 6 A 240 V AC

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

| | |
|-----------------|-----|
| Nominale stroom | 6 A |
|-----------------|-----|

Connectiviteit

| | |
|------------------------|--------------------|
| Type connector/stekker | Schroefaansluiting |
| Aansluitwijze | Klik montage |

Capaciteit

| | |
|----------------|------|
| Aantal modules | 0,50 |
|----------------|------|

Aansluiting

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Soort contact | 1 verbreek + 1 maak |
| Doorsnede soepele geleider | 6 mm ² |
| Doorsnede stijve geleider | 10 mm ² |

Spanning

| | |
|------------------------------|--------|
| Nominale isolatiespanning Ui | 4000 V |
| Type voeding | AC |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -25 - 60 °C |
|---------------------|-------------|

Levensduur

| | |
|------------------------------------------|-------|
| Maximale aantal mechanische schakelingen | 12000 |
| Elektrische levensduur in aantal cycli | 6000 |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Opslag-/transport-temperatuur | -40 - 80 °C |
|-------------------------------|-------------|

Vermogen

| | |
|----------------------------------|--------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 0,10 W |
|----------------------------------|--------|

Afmetingen

| | |
|---------|---------|
| Hoogte | 80 mm |
| Breedte | 9,50 mm |
| Diepte | 40 mm |

Uitrusting

| | |
|--------------------------|---|
| Aantal wisselcontacten | 0 |
| Aantal verbreekcontacten | 1 |

Duurzaamheid

| | |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|

Afbeeldingen | tekeningen

