



MZ201

**Contatto ausiliario 1NA+1NC 6A 230V 1-2 moduli DIN**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale	6 A
-------------------	-----

**Connettività**

Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo di montaggio/installazione	Montaggio a scatto

**Numero di moduli**

Numero di moduli	0,50
------------------	------

**Connessione**

Tipo di contatto	1NC+1NO
Sezione conduttore flessibile	6 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore rigido	10 mm <sup>2</sup>

**Condizioni di impiego**

Tensione di isolamento nominale Ui	4000 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

**Durata**

Numero di manovre	12000
-------------------	-------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-25 - 60 °C
-------------------------	-------------

**Durata**

Durata elettrica e numero di cicli	6000
------------------------------------	------

**Condizioni d'uso**

Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 80 °C
------------------------------------	-------------

**Potenza**

Potenza dissipata totale	0,10 W
--------------------------	--------

**Serie**

Altezza	80 mm
Larghezza	9,50 mm
Profondità	40 mm

**Equipaggiamento**

Numero di contatti INV	0
Numero di contatti NC	1

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----

Illustrazioni | Disegni

