



MZ201

Contatto ausiliario 1NA+1NC 6A 230V 1-2 moduli DIN

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	6 A
-------------------	-----

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo di montaggio/installazione	Montaggio a scatto

Numero di moduli

Numero di moduli	0,50
------------------	------

Connessione

Tipo di contatto	1NC+1NO
Sezione conduttore flessibile	6 mm ²
Sezione conduttore rigido	10 mm ²

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	4000 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

Durata

Numero di manovre	12000
-------------------	-------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 60 °C
-------------------------	-------------

Durata

Durata elettrica e numero di cicli	6000
------------------------------------	------

Condizioni d'uso

Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 80 °C
------------------------------------	-------------

Potenza

Potenza dissipata totale	0,10 W
--------------------------	--------

Serie

Altezza	80 mm
Larghezza	9,50 mm
Profondità	40 mm

Equipaggiamento

Numero di contatti INV	0
Numero di contatti NC	1

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----

Illustrazioni | Disegni

