



MZ201

**Pomoćni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC**

**Tehničke karakteristike**

**Električna struja**

Nazivna struja	6 A
----------------	-----

**Povezivost**

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
Vrsta montaže	Uklopna montaža

**Kapacitet**

Broj modula	0,50
-------------	------

**Veza**

Vrsta kontakata	1NC+1NO
Presjek fleksibilnog vodiča	6 mm <sup>2</sup>
Presjek krutog provodnika	10 mm <sup>2</sup>

**Napon**

Nazivni izolacijski napon Ui	4000 V
Vrsta napajanja	AC

**Izdržljivost**

Broj mehaničkih operacija	12000
---------------------------	-------

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura	-25 - 60 °C
-------------------	-------------

**Izdržljivost**

Električna izdržljivost u broju ciklusa	6000
---	------

**Uvjeti korištenja**

Temperatura skladištenja/transporta	-40 - 80 °C
-------------------------------------	-------------

**Snaga**

Ukupni gubitak snage pri IN	0,10 W
-----------------------------	--------

**Dimenzije**

Visina	80 mm
Širina	9,50 mm
Dubina	40 mm

**Oprema**

Broj INV kontakata	0
Broj NC kontakata	1

**Održivost**

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----

Ilustracije / crteži

