



MZ201

**Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V**

**Technické vlastnosti**

**Elektrický proud**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Jmenovitý proud | 6 A |
|-----------------|-----|

**Konektivita**

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Typ připojení | Šroubová svorka      |
| Druh montáže  | Zacvakávací upevnění |

**Kapacita**

|              |      |
|--------------|------|
| Počet modulů | 0,50 |
|--------------|------|

**Připojení**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Typ kontaktu               | 1R + 1S            |
| Průřez flexibilního vodiče | 6 mm <sup>2</sup>  |
| Průřez plného vodiče       | 10 mm <sup>2</sup> |

**Napětí**

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Jmenovité izolační napětí | 4000 V |
| Typ napájecího napětí     | AC     |

**Trvanlivost**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Mechanická životnost v cyklech | 12000 |
|--------------------------------|-------|

**Podmínky použití**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -25 - 60 °C |
|------------------|-------------|

**Trvanlivost**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Elektrická životnost v počtu cyklů | 6000 |
|------------------------------------|------|

**Podmínky použití**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Skladovací/přepravní teplota | -40 - 80 °C |
|------------------------------|-------------|

**Výkon**

|  |        |
|--|--------|
| Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 0,10 W |
|--|--------|

**Rozměry**

|         |         |
|---------|---------|
| Výška   | 80 mm   |
| Šířka   | 9,50 mm |
| Hloubka | 40 mm   |

**Vybavení**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Počet kontaktů INV | 0 |
| Počet kontaktů NC  | 1 |

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|

Ilustrace a výkresy

