




MZ201

Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	6 A
-----------------	-----

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
Druh montáže	Zacvakávací upevnění

Kapacita

Počet modulů	0,50
--------------	------

Připojení

Typ kontaktu	1R + 1S
Průřez flexibilního vodiče	6 mm ²
Průřez plného vodiče	10 mm ²

Napětí

Jmenovité izolační napětí	4000 V
Typ napájecího napětí	AC

Trvanlivost

Mechanická životnost v cyklech	12000
--------------------------------	-------

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 60 °C
------------------	-------------

Trvanlivost

Elektrická životnost v počtu cyklů	6000
------------------------------------	------

Podmínky použití

Skladovací/přepravní teplota	-40 - 80 °C
------------------------------	-------------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	0,10 W
--	--------

Rozměry

Výška	80 mm
Šířka	9,50 mm
Hloubka	40 mm

Vybavení

Počet kontaktů INV	0
Počet kontaktů NC	1

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

Ilustrace a výkresy

