



MZ201

## ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤ/ΣΗΣ 1A+1K

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα	6 A
------------------	-----

#### Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
Τρόπος στήριξης	Κάντε κλικ στην τοποθέτηση

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	0,50
-------------------	------

#### Σύνδεση

Είδος επαφών	1NC+1NO
Εύκαμπτος αγωγός διατομής	6 mm <sup>2</sup>
Διατομή άκαμπτου αγωγού	10 mm <sup>2</sup>

#### Τάση

Όνομαστική τάση μόνωσης Ui	4000 V
Τύπος τροφοδοσίας τάσης	AC

#### Αντοχή

Αριθμός μηχανικών λειτουργιών	12000
-------------------------------	-------

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 - 60 °C
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-40 - 80 °C

#### Αντοχή

Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας	6000
--	------

#### Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	0,10 W
--	--------

#### Διαστάσεις

Ύψος	80 mm
Πλάτος	9,50 mm
Βάθος	40 mm

#### Εξοπλισμός

Αριθμός επαφών INV	0
Αριθμός επαφών NC	1

#### Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

