




MZ201

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΣΗΜΑΤ/ΣΗΣ 1A+1K

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	6 A
------------------	-----

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
----------------	--------------------

Τρόπος στήριξης	Κάντε κλικ στην τοποθέτηση
-----------------	----------------------------

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	0,50
-------------------	------

Σύνδεση

Είδος επαφών	1NC+1NO
--------------	---------

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	6 mm ²
---------------------------	-------------------

Διατομή άκαμπτου αγωγού	10 mm ²
-------------------------	--------------------

Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης Ui	4000 V
----------------------------	--------

Τύπος τροφοδοσίας τάσης	AC
-------------------------	----

Αντοχή

Αριθμός μηχανικών λειτουργιών	12000
-------------------------------	-------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 - 60 °C
-------------------------	-------------

Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-40 - 80 °C
----------------------------------	-------------

Αντοχή

Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας	6000
--	------

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	0,10 W
--	--------

Διαστάσεις

Ύψος	80 mm
------	-------

Πλάτος	9,50 mm
--------	---------

Βάθος	40 mm
-------	-------

Εξοπλισμός

Αριθμός επαφών INV	0
--------------------	---

Αριθμός επαφών NC	1
-------------------	---

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

