



MZ202

Contatto ausiliario + segnalazione guasto 6A 230V 1-2 moduli DIN

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale 6 A

Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite

Tipo di montaggio/installazione Montaggio a scatto

Numero di moduli

Numero di moduli 0,50

Connessione

Tipo di contatto 1NC+1NO

Sezione conduttore flessibile 6 mm²

Sezione conduttore rigido 10 mm²

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui 4000 V

Tipo di tensione di alimentazione AC

Durata

Numero di manovre 12000

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -25 - 60 °C

Durata

Durata elettrica e numero di cicli 6000

Condizioni d'uso

Temperatura di magazzino/trasporto -40 - 80 °C

Potenza

Potenza dissipata totale 0,20 W

Serie

Larghezza 9 mm

Profondità 68 mm

Equipaggiamento

Numero di contatti INV 0

Numero di contatti NC 1

Sostenibilità

Conformità ROHS Sì

Illustrazioni | Disegni

