



MZ202

Signalni kontakt 1k.o+1k.z 6A 230V AC

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	6 A
----------------	-----

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
Vrsta montaže	Uklopna montaža

Kapacitet

Broj modula	0,50
-------------	------

Veza

Vrsta kontakata	1NC+1NO
Presjek fleksibilnog vodiča	6 mm ²
Presjek krutog provodnika	10 mm ²

Napon

Nazivni izolacijski napon Ui	4000 V
Vrsta napajanja	AC

Izdržljivost

Broj mehaničkih operacija	12000
---------------------------	-------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-25 - 60 °C
-------------------	-------------

Izdržljivost

Električna izdržljivost u broju ciklusa	6000
---	------

Uvjeti korištenja

Temperatura skladištenja/transporta	-40 - 80 °C
-------------------------------------	-------------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	0,20 W
-----------------------------	--------

Dimenzije

Širina	9 mm
Dubina	68 mm

Oprema

Broj INV kontakata	0
Broj NC kontakata	1

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----

Ilustracije / crteži

