



MZ202

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	6 A
------------------	-----

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
Τρόπος στήριξης	Κάντε κλικ στην τοποθέτηση

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	0,50
-------------------	------

Σύνδεση

Είδος επαφών	1NC+1NO
Εύκαμπτος αγωγός διατομής	6 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	10 mm ²

Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης Ui	4000 V
Τύπος τροφοδοσίας τάσης	AC

Αντοχή

Αριθμός μηχανικών λειτουργιών	12000
-------------------------------	-------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 - 60 °C
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-40 - 80 °C

Αντοχή

Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας	6000
--	------

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	0,20 W
--	--------

Διαστάσεις

Πλάτος	9 mm
Βάθος	68 mm

Εξοπλισμός

Αριθμός επαφών INV	0
Αριθμός επαφών NC	1

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

