



MZ202

Signalkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

#### Tekniska egenskaper

##### Elektrisk ström

Märkström	6 A
-----------	-----

##### Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
Typ av montering	Klickmontage

##### Kapacitet

Antal moduler	0,50
---------------	------

##### Anslutning

Anslutningstyp	1NC+1NO
Area flexibel ledare	6 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	10 mm <sup>2</sup>

##### Spänning

Nominell isolationsspänning U <sub>i</sub>	4000 V
Matarspänning	AC

##### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 60 °C
------------------	-------------

##### Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	12000
-----------------------------------	-------

##### Användningsförhållanden

Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80 °C
---------------------------------	-------------

##### Uthållighet

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	6000
-------------------------------------------	------

##### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	0,20 W
--------------------------------------------	--------

##### Dimensioner

Bredd	9 mm
Djup	68 mm

##### Utrustning

Antal INV-kontakter	0
Antal NC-kontakter	1

##### Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----

Illustrationer | teckningar

