



MZ202

Signalkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	6 A
-----------	-----

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
Typ av montering	Klickmontage

Kapacitet

Antal moduler	0,50
---------------	------

Anslutning

Anslutningstyp	1NC+1NO
Area flexibel ledare	6 mm ²
Area solid ledare	10 mm ²

Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	4000 V
Matarspänning	AC

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 60 °C
------------------	-------------

Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	12000
-----------------------------------	-------

Användningsförhållanden

Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80 °C
---------------------------------	-------------

Uthållighet

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	6000
---	------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	0,20 W
--	--------

Dimensioner

Bredd	9 mm
Djup	68 mm

Utrustning

Antal INV-kontakter	0
Antal NC-kontakter	1

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----

Illustrationer | teckningar

