



MZ202

Додатковий сигнальний контакт для автоматичних вимикачів 230В/6А, 1НЗ+1НВ, 0,5М

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм 6 A

Ємність

Кількість модулів 0,50

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника 6 mm²

Поперечний переріз жорсткого провідника 10 mm²

Напруга

Номінальна напруга ізоляції U_i 4000 V

Витривалість

Кількість механічних процесів 12000

Умови використання

Робоча температура -25 - 60 °C

Витривалість

Електрична тривкість кількості циклів 6000

Умови використання

Температура зберігання / транспортування -40 - 80 °C

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом 0,20 W

Розміри

Ширина 9 mm

Глибина 68 mm

Обладнання

Кількість контактів INV 0

Кількість контактів NC 1

Sustainability

Відповідність RoHS Yes

Зображення та малюнки

