



MZ203

**Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC**

**Caractéristiques techniques**

**Puissance**

Consommation à l'appel 15 VA

**Conditions d'utilisation**

Température de service -25 - 60 °C

**Tension**

Tension circuit de commande en CA 230 - 415 V

Tension circuit de commande en CC 110 - 130 V

Type de tension d'alimentation AC/DC

Tension assignée d'isolement 4000 V

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 415 V

Tension assignée d'emploi en DC 110 - 130 V

**Dimensions**

Hauteur 83 mm

Largeur 18 mm

Profondeur 68 mm

**Capacité**

Nombre de modules 1

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui

**Illustrations | dessins**

