



MZ203

Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 110-130VDC / 230-415VAC

Właściwości techniczne

Moc

Maksymalna moc pobierana	15 VA
--------------------------	-------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 60 °C
-------------------------	-------------

Napięcie

Napięcie sterowania AC	230 - 415 V
Napięcie sterowania DC	110 - 130 V
Typ napięcia zasilania	AC/DC
Napięcie znamionowe izolacji U_i	4000 V
Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC)	230 - 415 V
Znamionowe napięcie pracy U_n (DC)	110 - 130 V

Wymiary

Wysokość	83 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	68 mm

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----

Ilustracje | Rysunki

