



MZ203

Naponski okidač 230-415V AC 110-130V DC

Tehničke karakteristike

Snaga

Potezna snaga 15 VA

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -25 - 60 °C

Napon

Upravljački napon AC 230 - 415 V

Upravljački napon DC 110 - 130 V

Vrsta napajanja AC/DC

Nazivni izolacijski napon U_i 4000 V

Nazivni radni napon U_e 230 - 415 V

Nazivni radni napon DC 110 - 130 V

Dimenzije

Visina 83 mm

Širina 18 mm

Dubina 68 mm

Kapacitet

Broj modula 1

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da

Ilustracije / crteži

