



MZ203

Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC

**Technické vlastnosti**

**Výkon**

Spotřeba při ovládání 15 VA

**Podmínky použití**

Provozní teplota -25 - 60 °C

**Napětí**

Ovládací napětí AC 230 - 415 V

Ovládací napětí DC 110 - 130 V

Typ napájecího napětí AC/DC

Jmenovité izolační napětí 4000 V

Provozní napětí AC 230 - 415 V

Provozní napětí při trvalém provozu 110 - 130 V

**Rozměry**

Výška 83 mm

Šířka 18 mm

Hloubka 68 mm

**Kapacita**

Počet modulů 1

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS Ano

**Ilustrace a výkresy**

