




MZ203

Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC

Technické vlastnosti

Výkon

Spotřeba při ovládání	15 VA
-----------------------	-------

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 60 °C
------------------	-------------

Napětí

Ovládací napětí AC	230 - 415 V
Ovládací napětí DC	110 - 130 V
Typ napájecího napětí	AC/DC
Jmenovité izolační napětí	4000 V
Provozní napětí AC	230 - 415 V
Provozní napětí při trvalém provozu	110 - 130 V

Rozměry

Výška	83 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	68 mm

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

Ilustrace a výkresy

