



MZ203

**ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠ'Ο ΑΠΟΣΤΑΣΗ 230-415V AC, 110V-130V DC**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Ισχύς**

Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου 15 VA

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας -25 - 60 °C

**Τάση**

Τάση εντολής AC 230 - 415 V

Τάση εντολής DC 110 - 130 V

Τύπος τροφοδοσίας τάσης AC/DC

Ονομαστική τάση μόνωσης  $U_i$  4000 V

Ονομαστική τάση λειτουργίας  $U_e$  230 - 415 V

Ονομαστική τάση λειτουργίας σε DC 110 - 130 V

**Διαστάσεις**

Ύψος 83 mm

Πλάτος 18 mm

Βάθος 68 mm

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων 1

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS Ναι

**Εικονογραφήσεις | Σχέδια**

