



MZ203

Shuntutlösare, Märkspänning:230V-415VAC/110V-130VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

Tekniska egenskaper

Ström

Absorberad startström 15 VA

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -25 - 60 °C

Spänning

Styrspänning AC 230 - 415 V

Styrspänning DC 110 - 130 V

Typ av matarspänning AC/DC

Nominell isolationsspänning U_i 4000 V

Märkdriftspänning U_e 230 - 415 V

Märkdriftspänning i DC 110 - 130 V

Dimensioner

Höjd 83 mm

Bredd 18 mm

Djup 68 mm

Kapacitet

Antal moduler 1

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse Ja

Illustrationer | teckningar

