




MZ203

Shuntutlösare, Märkspänning:230V-415VAC/110V-130VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

Tekniska egenskaper

Ström

Absorberad startström	15 VA
-----------------------	-------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 60 °C
------------------	-------------

Spänning

Styrspänning AC	230 - 415 V
Styrspänning DC	110 - 130 V
Typ av matarspänning	AC/DC
Nominell isolationsspänning U_i	4000 V
Märkdriftspänning U_e	230 - 415 V
Märkdriftspänning i DC	110 - 130 V

Dimensioner

Höjd	83 mm
Bredd	18 mm
Djup	68 mm

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----

Illustrationer | teckningar

