



MZ203

### Незалежний розчіплювач 230В/415 В, 1М

#### Технічні характеристики

##### Потужність

Пускова потужність, що поглинається 15 VA

##### Умови використання

Робоча температура -25 - 60 °C

##### Напруга

Командна напруга AC 230 - 415 V

Командна напруга DC 110 - 130 V

Тип напруги живлення AC/DC

Номинальна напруга ізоляції Ui 4000 V

Номинальна робоча напруга змінного струму 230 - 415 V

Номинальна робоча напруга постійного струму 110 - 130 V

##### Розміри

Висота 83 mm

Ширина 18 mm

Глибина 68 mm

##### Ємність

Кількість модулів 1

##### Sustainability

Відповідність RoHS Так

#### Зображення та малюнки

