



MZ204

Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

Caractéristiques techniques

Puissance

Consommation à l'appel	27 VA
------------------------	-------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 60 °C
------------------------	-------------

Tension

Tension circuit de commande en CA	24 - 48 V
Tension circuit de commande en CC	12 - 48 V
Type de tension d'alimentation	AC/DC
Tension assignée d'isolement	4000 V
Tension assignée d'emploi Ue	24 - 48 V
Tension assignée d'emploi en DC	12 - 48 V

Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	68 mm

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Illustrations | dessins

