



MZ204

Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 12/48V, DC

Características técnicas

Potencia

Consumo de arranque	27 VA
---------------------	-------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 60 °C
-------------------------------	-------------

Tensión

Tensión circuito de mando en AC	24 - 48 V
Tensión circuito de mando en DC	12 - 48 V
Tipo de alimentación de tensión	AC/DC
Tensión asignada de aislamiento U_i	4000 V
Tensión asignada de empleo en alterna	24 - 48 V
Tensión asignada de empleo en DC	12 - 48 V

Dimensiones

Altura	83 mm
Anchura	18 mm
Profundidad	68 mm

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----

Ilustraciones e imágenes

