



MZ204

Bobina de emisión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 12/48V, DC

### Características técnicas

#### Potencia

Consumo de entrada	27 VA
--------------------	-------

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 60 °C
-------------------------------	-------------

#### Tensión

Tensión circuito de mando en AC	24 - 48 V
Tensión circuito de mando en CC	12 - 48 V
Tipo de alimentación de tensión	AC/DC
Tensión asignada de aislamiento Ui	4000 V
Tensión asignada de empleo en alterna	24 - 48 V
Tensión asignada de empleo en continua	12 - 48 V

#### Dimensiones

Altura	83 mm
Anchura	18 mm
Profundidad	68 mm

#### Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

#### Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----

### Ilustraciones e imágenes

