



MZ204

Bobina lancio di corrente 24-48V in corrente alternata 1 modulo DIN

Caratteristiche tecniche

Potenza

Assorbimento potenza di spunto 27 VA

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -25 - 60 °C

Condizioni di impiego

Tensione di comando AC 24 - 48 V

Tensione di comando DC 12 - 48 V

Tipo di tensione di alimentazione AC/DC

Tensione di isolamento nominale U_i 4000 V

Tensione nominale d'impiego CA 24 - 48 V

Tensione nominale in DC 12 - 48 V

Serie

Altezza 83 mm

Larghezza 18 mm

Profondità 68 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Sostenibilità

Conformità ROHS Sì

Illustrazioni | Disegni

