



MZ204

Bobina lancio di corrente 24-48V in corrente alternata 1 modulo DIN

Caratteristiche tecniche

Potenza

Assorbimento potenza di spunto	27 VA
--------------------------------	-------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 60 °C
-------------------------	-------------

Condizioni di impiego

Tensione di comando AC	24 - 48 V
Tensione di comando DC	12 - 48 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC/DC
Tensione di isolamento nominale Ui	4000 V
Tensione nominale d'impiego CA	24 - 48 V
Tensione nominale in DC	12 - 48 V

Serie

Altezza	83 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	68 mm

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----

Illustrazioni | Disegni

