



MZ204

Wywalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 12-24VDC / 24-48VAC

Właściwości techniczne

Moc

Maksymalna moc pobierana 27 VA

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -25 - 60 °C

Napięcie

Napięcie sterowania AC 24 - 48 V

Napięcie sterowania DC 12 - 48 V

Typ napięcia zasilania AC/DC

Napięcie znamionowe izolacji U_i 4000 V

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC) 24 - 48 V

Znamionowe napięcie pracy U_n (DC) 12 - 48 V

Wymiary

Wysokość 83 mm

Szerokość 18 mm

Głębokość 68 mm

Pojemność

Liczba modułów 1

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak

Ilustracje | Rysunki

