




MZ204

Wyłącznik wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 12-24VDC / 24-48VAC

#### Właściwości techniczne

##### Moc

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Maksymalna moc pobierana | 27 VA |
|--------------------------|-------|

##### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -25 - 60 °C |
|-------------------------|-------------|

##### Napięcie

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Napięcie sterowania AC                    | 24 - 48 V |
| Napięcie sterowania DC                    | 12 - 48 V |
| Typ napięcia zasilania                    | AC/DC     |
| Napięcie znamionowe izolacji $U_i$        | 4000 V    |
| Napięcie znamionowe łączeniowe $U_e$ (AC) | 24 - 48 V |
| Znamionowe napięcie pracy $U_n$ (DC)      | 12 - 48 V |

##### Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 83 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Głębokość | 68 mm |

##### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

##### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|

#### Ilustracje | Rysunki

