



MZ204

**Naponski okidač 24-48V AC 12-48V DC**

**Tehničke karakteristike**

**Snaga**

Potezna snaga 27 VA

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura -25 - 60 °C

**Napon**

Upravljački napon AC 24 - 48 V

Upravljački napon DC 12 - 48 V

Vrsta napajanja AC/DC

Nazivni izolacijski napon  $U_i$  4000 V

Nazivni radni napon  $U_e$  24 - 48 V

Nazivni radni napon DC 12 - 48 V

**Dimenzije**

Visina 83 mm

Širina 18 mm

Dubina 68 mm

**Kapacitet**

Broj modula 1

**Održivost**

Usklađeno sa RoHS Da

**Ilustracije / crteži**

