




MZ204

Naponski okidač 24-48V AC 12-48V DC

Tehničke karakteristike

Snaga

Potezna snaga	27 VA
---------------	-------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-25 - 60 °C
-------------------	-------------

Napon

Upravljački napon AC	24 - 48 V
Upravljački napon DC	12 - 48 V
Vrsta napajanja	AC/DC
Nazivni izolacijski napon U_i	4000 V
Nazivni radni napon U_e	24 - 48 V
Nazivni radni napon DC	12 - 48 V

Dimenzije

Visina	83 mm
Širina	18 mm
Dubina	68 mm

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----

Ilustracije / crteži

