



MZ204

Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

Technické vlastnosti

Výkon

Spotřeba při ovládání 27 VA

Podmínky použití

Provozní teplota -25 - 60 °C

Napětí

Ovládací napětí AC 24 - 48 V

Ovládací napětí DC 12 - 48 V

Typ napájecího napětí AC/DC

Jmenovité izolační napětí 4000 V

Provozní napětí AC 24 - 48 V

Provozní napětí při trvalém provozu 12 - 48 V

Rozměry

Výška 83 mm

Šířka 18 mm

Hloubka 68 mm

Kapacita

Počet modulů 1

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Ilustrace a výkresy

