




MZ204

Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

Technické vlastnosti

Výkon

Spotřeba při ovládání	27 VA
-----------------------	-------

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 60 °C
------------------	-------------

Napětí

Ovládací napětí AC	24 - 48 V
Ovládací napětí DC	12 - 48 V
Typ napájecího napětí	AC/DC
Jmenovité izolační napětí	4000 V
Provozní napětí AC	24 - 48 V
Provozní napětí při trvalém provozu	12 - 48 V

Rozměry

Výška	83 mm
Šířka	18 mm
Hloubka	68 mm

Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

Ilustrace a výkresy

