



MZ204

ΠΗΝΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΠ'Ο ΑΠΟΣΤΑΣΗ 24-48V AC, 12V-48V DC

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς

Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου 27 VA

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -25 - 60 °C

Τάση

Τάση εντολής AC 24 - 48 V

Τάση εντολής DC 12 - 48 V

Τύπος τροφοδοσίας τάσης AC/DC

Ονομαστική τάση μόνωσης U_i 4000 V

Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e 24 - 48 V

Ονομαστική τάση λειτουργίας σε DC 12 - 48 V

Διαστάσεις

Ύψος 83 mm

Πλάτος 18 mm

Βάθος 68 mm

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 1

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

