



MZ204

Shuntutlösare, Märkspänning: 24-48 VAC / 12-48 VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

Tekniska egenskaper

Ström

Absorberad startström 27 VA

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -25 - 60 °C

Spänning

Styrspänning AC 24 - 48 V

Styrspänning DC 12 - 48 V

Typ av matarspänning AC/DC

Nominell isolationsspänning U_i 4000 V

Märkdriftspänning U_e 24 - 48 V

Märkdriftspänning i DC 12 - 48 V

Dimensioner

Höjd 83 mm

Bredd 18 mm

Djup 68 mm

Kapacitet

Antal moduler 1

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse Ja

Illustrationer | teckningar

