




MZ204

Shuntutlösare, Märkspänning: 24-48 VAC / 12-48 VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

Tekniska egenskaper

Ström

Absorberad startström	27 VA
-----------------------	-------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 60 °C
------------------	-------------

Spänning

Styrspänning AC	24 - 48 V
Styrspänning DC	12 - 48 V
Typ av matarspänning	AC/DC
Nominell isolationsspänning U_i	4000 V
Märkdriftspänning U_e	24 - 48 V
Märkdriftspänning i DC	12 - 48 V

Dimensioner

Höjd	83 mm
Bredd	18 mm
Djup	68 mm

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----

Illustrationer | teckningar

