



MZ204

Незалежний розчіплювач 12 В/48 В, 1М

Технічні характеристики

Потужність

Пускова потужність, що поглинається 27 VA

Умови використання

Робоча температура -25 - 60 °C

Напруга

Командна напруга AC 24 - 48 V

Командна напруга DC 12 - 48 V

Тип напруги живлення AC/DC

Номинальна напруга ізоляції Ui 4000 V

Номинальна робоча напруга змінного струму 24 - 48 V

Номинальна робоча напруга постійного струму 12 - 48 V

Розміри

Висота 83 mm

Ширина 18 mm

Глибина 68 mm

Емність

Кількість модулів 1

Sustainability

Відповідність RoHS Так

Зображення та малюнки

