




MZ204

### Незалежний розчіплювач 12 В/48 В, 1М

#### Технічні характеристики

##### Потужність

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Пускова потужність, що поглинається | 27 VA |
|-------------------------------------|-------|

##### Умови використання

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Робоча температура | -25 - 60 °C |
|--------------------|-------------|

##### Напруга

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Командна напруга AC                         | 24 - 48 V |
| Командна напруга DC                         | 12 - 48 V |
| Тип напруги живлення                        | AC/DC     |
| Номинальна напруга ізоляції Ui              | 4000 V    |
| Номинальна робоча напруга змінного струму   | 24 - 48 V |
| Номинальна робоча напруга постійного струму | 12 - 48 V |

##### Розміри

|         |       |
|---------|-------|
| Висота  | 83 mm |
| Ширина  | 18 mm |
| Глибина | 68 mm |

##### Ємність

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість модулів | 1 |
|-------------------|---|

##### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Yes |
|--------------------|-----|

#### Зображення та малюнки

