




85121100



Mezirámeček pro středové desky K.1 bílá, lesk

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí	230 - 230 V
-----------------	-------------

Ovládací prvky a indikátory

Použitelné se senzorem pohybu	Ano
-------------------------------	-----

Osvětlení

Výkon LED svítidla	250 W
--------------------	-------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Funkce

stmívač na náběžné hraně	Ano
Stmívač na sestupné hraně	Ano

Osvětlení

Stmívatelné LED svítidlo 230 V	5 - 70 W
--------------------------------	----------

Výkon

Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,30 W
---	--------

Kapacita

Počet modulů	0
--------------	---

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Rozměry

Vestavěná hloubka	32 mm
-------------------	-------

Texty

Princip stmívání	Automatické nastavení principu stmívání v závislosti na zátěži (metoda autodetekce)
Vstup rozšiřující jednotky	Se vstupem pro externí ovládání tlačítkem se spínacím kontaktem, rozšiřujícím spínacím tlačítkovým modulem a rozšiřující jednotkou čidla pohybu
Pojistka	Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)
Způsob montáže	S rozpěrnými příchytkami
Typ připojení	Se šroubovými svorkami