



85121101



**Spínací modul 1-násobný, elektronický, serie 1930/R.classic**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

Provozní napětí 230 - 230 V

**Ovládací prvky a indikátory**

Použitelné se senzorem pohybu Ano

**Osvětlení**

Výkon LED svítidla 250 W

**Frekvence**

Frekvence 50 - 60 Hz

**Funkce**

stmívač na náběžné hraně Ano

Stmívač na sestupné hraně Ano

**Osvětlení**

Stmívatelné LED svítidlo 230 V 5 - 70 W

**Výkon**

Spotřeba energie v pohotovostním režimu 0,30 W

**Kapacita**

Počet modulů 0

**Podmínky použití**

Provozní teplota -5 - 45 °C

**Rozměry**

Vestavěná hloubka 32 mm

**Texty**

Princip stmívání Automatické nastavení principu stmívání v závislosti na zátěži (metoda autodetekce)

Vstup rozšiřující jednotky Se vstupem pro externí ovládání tlačítkem se spínacím kontaktem, rozšiřujícím spínacím tlačítkovým modulem a rozšiřující jednotkou čidla pohybu

Pojistka Odolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)

Způsob montáže S rozpěrnými přichytkami

Typ připojení Se šroubovými svorkami

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano