



303212

**Schak. 2-polig 16 AX**

**Technische karakteristieken**

**Elektrische Stroom**

Schakelstroom 16 AX (200W LED (SBL))

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Materiaal**

Afwerking oppervlakte Mat  
Materiaal Metaal  
Kunststof

**Identificatie**

Samenstelling Basiselement

**Connectiviteit**

Aansluitwijze Schroefbevestiging

**Bediening en signalisatie**

Aantal toetsen 1

**Afmetingen**

Afmetingen 71 x 71 mm  
Inbouwdiepte 32 mm  
Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

**Veiligheid**

Slagvastheid IK IK07  
Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasse IP44 in combinatie met afdichtset

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom 16 A

**Teksten**

Montagewijze Met spreidklemmen  
Aansluitwijze Met schroefklemmen  
Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit  
Drukknop Nee

**Duurzaamheid**

RoHS conform Ja