



303212

Schak. 2-polig 16 AX

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 16 AX (200W LED (SBL))

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Afwerking oppervlakte Mat
Materiaal Metaal
Kunststof

Identificatie

Samenstelling Basiselement

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Afmetingen 71 x 71 mm
Inbouwdiepte 32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Veiligheid

Slagvastheid IK IK07
Bruikbaar in hogere IP-klasse IP44 in combinatie met afdichtset

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Teksten

Montagewijze Met spreidklemmen
Aansluitwijze Met schroefklemmen
Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit
Drukknop Nee

Duurzaamheid

RoHS conform Ja