



303212

**Prekidač, 2-polni, 16Ax, kontrola rasvjete**

**Tehničke karakteristike**

**Električna struja**

Struja uklapanja/isklapanja 16 AX (200W LED (SBL))

**Instalacija, montaža**

Montiranje na Nadgradna/NŽ

**Napon**

Nazivni napon 250 V

**Frekvencija**

Frekvencija 50 - 60 Hz

**Materijali**

Obrada površine Mat

Materijal Metal  
Plastika

**Identifikacija**

Raspored konstrukcije Osnovni element

**Povezivost**

Vrsta montaže Montaža vijcima

**Kontrole i indikatori**

Broj tipki 1

**Dimenzije**

Dimenzije 71 x 71 mm

Ugrađena dubina 32 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 35 mm

**Sigurnost**

Otpornost na udarce IK IK07

Koristi se u višoj IP klasi IP44 u kombinaciji sa setom za plombiranje

**Električna struja**

Nazivna struja 16 A

**Tekst**

Način instalacije Sa kralama

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Rasvjeta Za nadzorni i krug rasvjete

Taster Ne

**Održivost**

Usklađeno sa RoHS Da