



47703532



WCD + tekstv. 2-v vert. met behuizing, berker W.1, p.wit

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 250 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -15 - 30 °C

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Polarwit
RAL-code 9010
Afwerking oppervlakte Mat
Materiaal Thermoplast
Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 147 mm
Breedte 76 mm
Diepte 65 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm
Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld 12 mm

Aansluiting

Type connector/steker Steekklem
Leidingdoorsnede 1,0 - 2,5 mm²

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Steekaansluiting
Aansluitwijze Schroefbevestiging

Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko
Stekerstand gedraaid Nee
Met klapdeksel Ja
Met ronde aardingspen Nee
Met signaallamp Nee
Met slot Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Ja

Deksel, deur

Type deksel Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet

Capaciteit

Aantal modules 2

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee
Slagvastheid IK IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP55

Functies

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Nee

Identificatie

Met opdruk	Nee
------------	-----

Teksten

Bedrading	Componenten bedraad
Beveiliging	Zonder verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Tekst	Met tekstveld

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja