



47703532



Utičnica, SCHUKO, 2-struka, sa pokl i poljem za nat, vertikalna, NŽ, W.1, p.bij

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni napon 250 V

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -15 - 30 °C

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 147 mm

Širina 76 mm

Dubina 65 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 0 mm

Visina P-touch trake za polje za označavanje 12 mm

Veza

Vrsta priključka/utikača Priključna klemna

Presjek vodiča 1,0 - 2,5 mm²

Instalacija, montaža

Montiranje na Nadgradna/NŽ

Povezivost

Vrsta veze Plug-in veza

Vrsta montaže Montaža vijcima

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Da

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Da

Poklopac, vrata

Vrsta poklopca Samozatvarajući krilni poklopac, može biti zadržan u krajnjem položaju

Kapacitet

Broj modula 2

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP55

Funkcije

| | |
|----------------------------------|----|
| Sa orijentacijskim osvjetljenjem | Ne |
| Sa funkcijskom rasvjete | Ne |

Identifikacija

| | |
|------------|----|
| Sa otiskom | Ne |
|------------|----|

Tekst

| | |
|-------------|------------------------------------|
| Ožičenje | Ožičeni umetci |
| Zaštita | Bez poboljšane zaštite od kontakta |
| Vrsta veze | Sa ubodnim stezaljkama |
| Označavanje | Sa poljem za označavanje |

Održivost

| | |
|---------------------|----|
| Bez halogena | Da |
| Uskladenost sa RoHS | Da |